


# NSK Verify



为帮助精密轴承用户提高生产效率并实现信息化管理，NSK 特别针对机床行业产品，提供了基于二维码的全新服务。  
使用 NSK 专用智能手机程序，扫描包装盒上的二维码即可免费享受本服务。



## 服务内容

### 1 提供轴承产品信息的电子数据

能够获取每个轴承的产品信息电子数据。  
并能以 CSV 或 PDF 格式导出数据。

### 2 辅助进行真伪鉴定

通过从二维码中获取的数据与 NSK 数据库进行比对，可辅助客户判定产品的真伪。

### 3 查询分公司·经销商信息

使用从二维码中获取的单体识别码联系 NSK，可快速查询产品或进行产品咨询。

### 4 其他服务

可通过程序内的链接迅速跳转至 NSK 网站的其他便捷服务。

单体识别码  
轴承型号  
润滑脂代号  
制造年月  
各种尺寸精度  
旋转精度

产品信息  
各种产品样本  
轴承故障诊断手册  
各种技术计算

NSK 官网



iOS 版程序下载




安卓版程序下载



※ 由于所用终端性能或包装盒状态（损伤或变形）的差异，可能会导致二维码识别失败。  
并且，本服务通过将获取的数据与 NSK 数据库进行比对来提供轴承单品的产品信息，但无法作为判定产品真伪的保证。

## 提供轴承产品信息的电子数据

无需开封，即可获取每个轴承的产品信息电子数据，让客户通过自身的电子数据管理，实现轴承自动化选型，加强轴承使用记录管理，提高可追溯性，以支援客户的自动化及信息化管理。



## 辅助进行轴承真伪鉴定

通过从二维码中获取的数据与 NSK 数据库进行比对，可辅助客户判定产品的真伪。另外，客户也可从二维码的读取次数推测产品是否为仿冒品。



支持终端 : iOS、安卓  
 语言 : 中文、日语、英文  
 对应产品 : 精密轴承 (轴承精度 ISO Class 5 以上)  
 角接触球轴承、圆柱滚子轴承、  
 推力角接触球轴承  
 尺寸 : 内径 $\phi$ 30mm 以上, 外径 $\phi$ 210mm 以下  
 ※今后会逐渐展开针对其他商品的服务。  
 ※为提高服务质量, 提供的数据内容可能会有所变更, 恕不另行通知。

**NSK**

再次扫描

扫描次数  
0

单体识别码  
**18C8F202512295099**

20位型号  
**40TAC90CSUHPN7C**

产品序列号  
**CC - 1860**

润滑脂代号  
**AS2S**

发送至邮箱

**NSK**

再次扫描



**您所查询的轴承有可能不是正品。**

您所查询的轴承有可能不是正品。  
 如果您发现轴承的扫描结果, 建议您在下次菜单中选择 NSK  
 办事处或经销商查询。

请向本网站举报的假货, 您可以通过该数据产品识别码, 上传到  
 NSK数据库查询轴承的产品信息, 但不能以此作为具有法律效力的  
 依据。

免责声明: NSK 不承担任何由于您使用本网站提供的信息服务  
 及软件所引起的质量责任。

NSK 事业机构检索
经销商检索

如需洽询或索取本资料, 请与就近的 NSK 机构联系

[www.cn.nsk.com](http://www.cn.nsk.com)



未经许可不得翻印

此产品样本中所登载的内容, 会由于技术的进步和改进, 在未能及时告知用户的情况下, 对产品的外形、设计等方面做出变动, 敬请原谅。另外, 为了保证内容准确, 在产品样本编制过程中已经细心校对, 但是, 如万一仍出现错误之处, 并使您因此而有所损失, 恕不负责。